

CTN 25 D4 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 10mm ² , 25mm ² , Indent-crimptång |
| Art.nr. | 9017350000 |
| Typ | CTN 25 D4 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008 190435752 |
| Förp. | 1 items |

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd | 250 mm | Byggbredd (tum) | 9.8425 inch |
| Nettovikt | 717 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 10-25 mm ² | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|

Kontaktbeskrivning


| | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kontakttyp | ej. isol. förbindelse | Ledararea max. AWG | AWG 4 |
| Ledararea min. AWG | AWG 8 | Crimp-område, max. | 25 mm ² |
| Crimp-område, min | 10 mm ² | | |

verktygsdata – kontaktpressning

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Ändhysarea, max. | 25 mm ² | Crimpart/-profil | Indent-crimptång |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |



CTN 25 D4 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | ERTE ES CTN 25 D4 | Utförande |
| Art.nr. | 9050570000 | Crimpverktyg, Reservdel |
| GTIN (EAN) | 4008190353704 | |
| Förp. | 1 ST | |