

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp
Art.nr.	9017430000
Typ	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
Förp.	1 items

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	453.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för isolerad skarvhylsa 0,5-2,5 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	2.5 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning


Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	
Crimpart/-profil	Dubbelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1
	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
	Anslutningsdiameter AWG, min.	21 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
	Färg på crimpstation	röd
	Crimpstation-nummer	2
	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
	Färg på crimpstation	Blå


Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tillbehör / reservdelar

Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES HTI 15	Utförande
Art.nr.	1246370000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118034462	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES HTI 15	Utförande
Art.nr.	1246370000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118034462	
Förp.	1 ST	