



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
  - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Material: E-Cu, tenngalvaniserad  
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
Art.nr.	<a href="#">9018560000</a>
Typ	H1,0/14S R
GTIN (EAN)	4008190207984
Förp.	500 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Mått och vikter

Nettovikt	0.1 g
-----------	-------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage, specialstorlek, färg röd	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.4 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	3.5 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	14.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	1 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

