


**H2,5/19T ZH GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
Art.nr.	<a href="#">9018580000</a>
Typ	H2,5/19T ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008 1902 7264 7
Förp.	250 items
Förpackning	Multipackpåse

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.32 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragbredd (B)	4.5 mm	Kraghöjd	8 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm	L1 i mm	19.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	13 mm	Ledardiameter	2.5 mm <sup>2</sup>
färgkod	Telemecanique		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

