


H2,5/19T ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
Art.nr.	9018580000
Typ	H2,5/19T ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190272647
Förp.	250 items
Förpackning	Multipackpåse

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E499744

Mått och vikter

Nettovikt 0.32 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragbredd (B)	4.5 mm	Kraghöjd	8 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm	L1 i mm	19.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	13 mm	Ledardiameter	2.5 mm ²
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

