


H1,0/15S ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, gul
Art.nr.	9018690000
Typ	H1,0/15S ZH GE
GTIN (EAN)	4032248017720
Förp.	500 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.16 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg gul	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragbredd (B)	3.6 mm	Kraghöjd	6.5 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm	L1 i mm	15.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 17	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	12 mm	Ledardiameter	1 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

