


H10,0/30S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, elfeben
Art.nr.	9018870000
Typ	H10,0/30S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105823
Förp.	100 items
Förpackning	lös

H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1.07 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg elfenben	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	--------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	6.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragbredd (B)	7.6 mm	Kraghöjd	13.4 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm	L1 i mm	30.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm
Avisoleringslängd	23 mm	Ledardiameter	10 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

