



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul |
| Art.nr. | 9019230000 |
| Typ | H6,0/26D GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190072117 |
| Förp. | 100 items |
| Förpackning | lös |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 0.5 g |
|-----------|-------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage - färg gul | Utförande | Standard |
|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 3.5 mm | Kontaktytans längd (L2) | 18 mm |
| Kragdiameter (D2) | 6.3 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.3 mm |
| L1 i mm | 26.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.2 mm | Militärisk beteckning | T 20A 023 A |
| Avisoleringslängd | 20 mm | Ledardiameter | 6 mm ² |
| färgkod | DIN | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

