


**H10,0/22D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd
Art.nr.	<a href="#">9019240000</a>
Typ	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
Förp.	100 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.47 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg röd	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	4.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	7.6 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	22.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Militärisk beteckning	T 20A 024 A
Avisoleringslängd	15 mm	Ledardiameter	10 mm <sup>2</sup>
färgkod	DIN		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

