


**H25,0/36D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">9019300000</a>
Typ	H25,0/36D GE
GTIN (EAN)	4008 190054984
Förp.	50 items
Förpackning	lös

## H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	1.44 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg gul	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	7.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	22 mm
Kragdiameter (D2)	11.2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	36.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 3
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Militärisk beteckning	T 20A 030 A
Avisoleringslängd	24 mm	Ledardiameter	25 mm <sup>2</sup>
färgkod	DIN		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

