


H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 31 mm, 25 mm, blå
Art.nr.	9019350000
Typ	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008 190049263
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	3.26 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg blå	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	10.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm
L1 i mm	41.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 1
Metallkapseltjocklek (S1)	0.3 mm	Militärisk beteckning	T 20A 035 A
Avisoleringslängd	31 mm	Ledardiameter	50 mm ²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

