


H0,5/14D W SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
Art.nr.	9019400000
Typ	H0,5/14D W SV
GTIN (EAN)	4008 190066024
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.09 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg vit	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	2.6 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	14.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 20
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Militärisk beteckning	T 20A 002 A
Avisoleringslängd	10 mm	Ledardiameter	0.5 mm ²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

