



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun
Art.nr.	9021150000
Typ	H10,0/22T BR
GTIN (EAN)	4008190086886
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.53 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg brun	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	4.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	7.6 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	22.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	15 mm
Ledardiameter	10 mm ²	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

