


H16,0/28T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, vit
Art.nr.	9021180000
Typ	H16,0/28T W
GTIN (EAN)	4008190151980
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.88 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg vit	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	5.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragdiameter (D2)	8.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	28.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	21 mm
Ledardiameter	16 mm ²	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

