


Bildliknande

- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
Art.nr.	9021930000
Typ	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008 190262402
Förp.	500 items
Förpackning	Bandvara

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.07 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	sammanlänkade ändhysremsor, färg vit	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------------------	-----------	----------

Ändhysor

Kontaktytans diameter (D1)	1 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	3.3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	15.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 20
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.5 mm ²	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

