


**H1,5/14T SW BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">9021960000</a>
Typ	H1,5/14T SW BD
GTIN (EAN)	4008 190262389
Förp.	500 items
Förpackning	Bandvara

## H1,5/14T SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.1 g
-----------	-------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Utförande	Standard
sammanlänkade ändhysremsor, färg svart		

## Ändhysor

Kontaktytans diameter (D1)	1.7 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	3.9 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	15.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	1.5 mm <sup>2</sup>	färgkod	Telemecanique

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

