

## CRIMPFIX LS PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

### Allmänna beställningsdata

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Utförande  | Automatic stripper and crimper |
| Art.nr.    | <a href="#">9025300000</a>     |
| Typ        | CRIMPFIX LS PZ3                |
| GTIN (EAN) | 4008 190380335                 |
| Förp.      | 1 items                        |

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |              |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Djup      | 330 mm  | Byggdjup (tum)  | 12.9921 inch |
| Höjd      | 460 mm  | Bygghöjd (tum)  | 18.1102 inch |
| Bredd     | 390 mm  | Byggbredd (tum) | 15.3543 inch |
| Nettovikt | 35000 g |                 |              |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

|                     |  |                   |                               |
|---------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Avisoleringsområde  | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14) | Drivning          | Elektro-pneumatisk            |
| Takttid             | ca. 1 s                                | Ändhysarea, max.  | 2.5 mm <sup>2</sup>           |
| Ändhysarea, min.    | 0.5 mm <sup>2</sup>                    | Crimplängd        | 6/8/10 mm                     |
| Förbrukningsvaror   | lösa kabelskor                         | Ändhyslängd       | 12/14/16 mm                   |
| Tryckluftanslutning | 5 - 5.5 bar                            | elektroanslutning | 100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |