

H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN
Art.nr.	9025430000
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 190337 162
Förp.	1 items
Förpackning	Box

H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Diameter	92 mm	Nettovikt	73.04 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Ändhylsbox

Ändhylsor

färgkod DIN

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Utförande
Art.nr.	9019040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190099077	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	