


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skruvmejselinsats
Art.nr.	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Förp.	10 items

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data
Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	39 mm	Byggbredd (tum)	1.5354 inch
Nettovikt	3.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Bits med tappklinga

EI-skruvdragare

vikt 5.52 g

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	4 mm	Klingtjocklek	0.8 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, med tappar, Spår	Klinglängd	39 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		