


H0,25/10 HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, ljusblå
Art.nr.	9025740000
Typ	H0,25/10 HBL
GTIN (EAN)	4008 190092054
Förp.	500 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.04 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg ljusblå	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	6 mm
Kragdiameter (D2)	1.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	10.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 24
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	8 mm
Ledardiameter	0.25 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

