


**H0,34/10 TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, turkos
Art.nr.	<a href="#">9025750000</a>
Typ	H0,34/10 TK
GTIN (EAN)	4008 190105365
Förp.	500 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.04 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg turkos	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	6 mm
Kragdiameter (D2)	2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	10.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 22
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	8 mm
Ledardiameter	0.34 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

