

H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9025900000
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008190109202
Förp.	1 items
Förpackning	Box

H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Diameter	92 mm	Nettovikt	81.9 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa
--------------------	----------

Ändhylsor

färgkod	Weidmüller
---------	------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

löst förpackad i polypåse


- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	0690700000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	0462900000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	0463000000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	0463100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	
