

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Beställningar endast efter
förfrågan**

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	9027290000
Typ	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	POWERSTRIPPER 16,0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	295 mm	Byggdjup (tum)	11.6142 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9.0551 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	8500 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisoleringsautomater

Avisoleringsområde	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Ledarlängd min.	22 mm + avisoleringslängd
Anslutningsvärden	46 VA	Drivning	electrical
Takttid	ca. 1,5 s	Avisoleringslängd	1-20 mm
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 6,20	Utförande
Art.nr.	1120910000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 ST	