



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 31 mm, 25 mm, röd
Art.nr.	9028210000
Typ	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
Förp.	25 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	5.2 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg röd	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	14.7 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	18 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.6 mm
L1 i mm	44.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 3/0
Metallkapseltjocklek (S1)	0.35 mm	Avisoleringslängd	31 mm
Ledardiameter	95 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

