


H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 36 mm, 30 mm, blå
Art.nr.	9028220000
Typ	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008 19089 1596
Förp.	25 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	9.08 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg blå	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	16.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	30 mm
Kragdiameter (D2)	21 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.7 mm
L1 i mm	50.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 4/0
Metallkapseltjocklek (S1)	0.5 mm	Avisoleringslängd	36 mm
Ledardiameter	120 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

