


H0,14/12 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
Art.nr.	9028240000
Typ	H0,14/12 GR SV
GTIN (EAN)	4008190902001
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.06 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg grå	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.6 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	1.5 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	12.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 26
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.14 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning