


H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, brun
Art.nr.	9028250000
Typ	H0,14/10T BR SV
GTIN (EAN)	4008 190902018
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 0.05 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Ändhylsa med plastkrage -
färg brun Utförande Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.6 mm	Kontaktytans längd (L2)	6 mm
Kragdiameter (D2)	1.5 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	10.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 26
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	8 mm
Ledardiameter	0.14 mm ²	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

