


H1,0/16 GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gul
Art.nr.	9028320000
Typ	H1,0/16 GE SV
GTIN (EAN)	4008 190902087
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.12 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg gul	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.4 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragdiameter (D2)	3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	16.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	12 mm
Ledardiameter	1 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

