



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">9028340000</a>
Typ	H1,0/18 GE SV
GTIN (EAN)	4008 190902100
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

## Technical data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Mått och vikter

Nettovikt	0.14 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg gul	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.4 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	18.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	15 mm
Ledardiameter	1 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

