

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	9028480000
Typ	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
Förp.	1 items

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	295 mm	Byggdjup (tum)	11.6142 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9.0551 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	8800 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisoleringsautomater

Avisoleringsområde	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)	
Ledarlängd min.	22 mm + avisoleringslängd	
Anslutningsvärden	46 VA	
Drivning	electrical	
Takttid	ca. 1,5 s	
Avisoleringslängd	3-20 mm	
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	
Ytterdiameter för ledaren	max.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V	Utförande
Art.nr.	9050180000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190343378	
Förp.	1 ST	