

**CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto L, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-område, min: 0.14, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">9028680000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	56 mm	Bygghöjd (tum)	2.2047 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1735 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 6mm <sup>2</sup> ledarinf. sida eller front.,avisoleringsverkt. och ändhylsor DIN färgkod
--------------------	---

## Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.14 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 6 Roto L	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	2850 pcs.		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

### Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Förp.	1 ST		

### Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

### Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning	
Förp.	1 ST		

### löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0690700000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0462900000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463000000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463100000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	

### Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	

### Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	

### Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

### Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	

### Multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H4.0/18 GR SV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9026010000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190117382	
Förp.	250 ST	