

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimp-Set****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6/5, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimpområde, min: 0.25, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9028740000
Typ	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1696.12 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 6mm ² trapets-Indent, avisoleringsverkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	--

Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0.25 mm ²
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 6/5	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	3100 pcs.		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande	
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Förp.	1 ST		

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6/5	Utförande	
Art.nr.	9011460000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm ² , 6mm ² ,	
GTIN (EAN)	4008190165352	Trapetsindent-prensning	
Förp.	1 ST		

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Utförande
Art.nr.	9021040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190083168	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Utförande
Art.nr.	9021080000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190149345	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Utförande
Art.nr.	9021100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Förp.	500 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm²



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Utförande
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190111731	
Förp.	100 ST	