

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|--|
| Utförande | Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: STRIPAX-Plus, Avisoleringsverktyg: STRIPAX-Plus, Crimp-område, min: 0.5, färgkod: Weidmüller |
| Art.nr. | 9028770000 |
| Typ | CRIMP-SET STRIPAX PLUS |
| GTIN (EAN) | 4032248278466 |
| Förp. | 1 items |
| Förpackning | Plastbox |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 261 mm | Byggdjup (tum) | 10.2756 inch |
| Höjd | 57 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2441 inch |
| Bredd | 338 mm | Byggbredd (tum) | 13.3071 inch |
| Nettovikt | 1094 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | Setet innehåller press-/avisoleringsverktyg upp till 2,5mm ² och Weidmueller ändhysremsor i Weidmueller färgkod |
|--------------------|--|

Sortiment

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Crimp-område, max. | 2.5 mm ² | Crimp-område, min | 0.5 mm ² |
| Förpackning | Plastbox | Avisoleringsverktyg | STRIPAX-Plus |
| Pressverktyg | STRIPAX-Plus | färgkod | Weidmüller |
| Antal AEH | 2500 pcs. | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | H0,5/14 OR BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004270000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange |
| GTIN (EAN) | 4008190091774 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H0,75/14 W BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004290000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190006778 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H1,0/14 GE BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004320000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190167523 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H1,5/14 R BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004340000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd |
| GTIN (EAN) | 4008190080723 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H2,5/14D BL BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004360000 | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 8 mm, blå |
| GTIN (EAN) | 4008190083397 | |
| Förp. | 500 ST | |

Stripax plus



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STRIPAX PLUS 2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 9020000000 | Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, |
| GTIN (EAN) | 4008190067267 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapetspressning |
| Förp. | 1 ST | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Väska**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Utförande |
| Art.nr. | 9028860000 | Verktyg, Sortimentlåda |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| Förp. | 1 ST | |