

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: STRIPAX-Plus, Avisoleringsverktyg: STRIPAX-Plus, Crimp-område, min: 0,5, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">9028770000</a>
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Mått och vikter**

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1094 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Setet innehåller press-/avisoleringsverktyg upp till 2,5mm <sup>2</sup> och Weidmueller ändhysremsor i Weidmueller färgkod
--------------------	--

**Sortiment**

Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX-Plus
Pressverktyg	STRIPAX-Plus	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	2500 pcs.		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004270000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004290000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190006778	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004320000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190167523	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004340000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190080723	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14D BL BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004360000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190083397	
Förp.	500 ST	

### Stripax plus



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remсор av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

### Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9020000000</a>	Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor,
GTIN (EAN)	4008190067267	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Förp.	1 ST	

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Väska**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	