

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: STRIPAX-Plus, Avisoleringsverktyg: STRIPAX-Plus, Crimp-område, min: 0,5, färgkod: övriga |
| Art.nr. | 9028790000 |
| Typ | CRIMP-SET STRIPAX PLUS T |
| GTIN (EAN) | 4032248392773 |
| Förp. | 1 items |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Djup | 261 mm | Byggdjup (tum) | 10.2756 inch |
| Höjd | 57 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2441 inch |
| Bredd | 338 mm | Byggbredd (tum) | 13.3071 inch |
| Nettovikt | 1101.61 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Sortiment

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Crimp-område, max. | 2.5 mm ² | Crimp-område, min | 0.5 mm ² |
| Avisoleringsverktyg | STRIPAX-Plus | Pressverktyg | STRIPAX-Plus |
| färgkod | Miscellaneous | Antal AEH | 2500 pcs. |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Typ | H0,5/14D W BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004280000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190162627 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H0,75/14T HBL BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004310000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå |
| GTIN (EAN) | 4008190179298 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H1,0/14D R BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004330000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd |
| GTIN (EAN) | 4008190047498 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H1,5/14D SW BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004350000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190005474 | |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | H2,5/14T GR BD | Utförande |
| Art.nr. | 9004370000 | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190052508 | |
| Förp. | 500 ST | |

Stripax plus



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ | STRIPAX PLUS 2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 9020000000 | Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, |
| GTIN (EAN) | 4008190067267 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapetspressning |
| Förp. | 1 ST | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Väska**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Utförande |
| Art.nr. | 9028860000 | Verktyg, Sortimentlåda |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| Förp. | 1 ST | |