

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: STRIPAX-Plus, Avisoleringsverktyg: STRIPAX-Plus, Crimp-område, min: 0,5, färgkod: övriga
Art.nr.	<a href="#">9028790000</a>
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Förp.	1 items

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1101.61 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Sortiment

Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsverktyg	STRIPAX-Plus	Pressverktyg	STRIPAX-Plus
färgkod	Miscellaneous	Antal AEH	2500 pcs.

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004280000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190162627	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004310000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190179298	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004330000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190047498	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004350000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190005474	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004370000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190052508	
Förp.	500 ST	

## Stripax plus



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

## Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9020000000</a>	Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor,
GTIN (EAN)	4008190067267	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Förp.	1 ST	

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör****Väska**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	