

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 50, Avisoleringsverktyg: AM 25, Crimp-område, min: 25, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1759.55 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 50mm ² , avmantlingsverkt. och ändhylsor i annan färgkod
--------------------	---

Sortiment

Crimp-område, max.	50 mm ²	Crimp-område, min	25 mm ²
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	AM 25
Pressverktyg	PZ 50	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	200 pcs.		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Utförande
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 50	Utförande
Art.nr.	9006450000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 25mm ² , 50mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190095796	
Förp.	1 ST	

Ledar-märkarea 35,0 mm²



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H35,0/30D 16 R	Utförande
Art.nr.	9019310000	Ändhylsa, Standard, 19 mm, 16 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190102234	
Förp.	50 ST	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör


Nom. ledararea 50 mm²

50 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H50,0/36D BL	Utförande
Art.nr.	9019340000	Ändhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190067632	
Förp.	50 ST	

Ledar-märkarea 25,0 mm²

25 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H25,0/30T SW	Utförande
Art.nr.	9021190000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190115166	
Förp.	50 ST	
Typ	H25,0/36T SW	Utförande
Art.nr.	9021200000	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190055400	
Förp.	50 ST	