

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	9030060000
Typ	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Förp.	1 items

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1.811 inch
Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3.8189 inch
Nettovikt	32.42 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlingsverktyg för UTP- och STP-datakabel
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	UTP- och STP-datakabel	Kopparkabel - fintrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter max.	12.5 mm	Ledardiameter min.	0.5 mm
Skärdjup	inställbar	UTP und STP Datakabel diameter max.	8 mm
Avisoleringsområde AWG, max.	11 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	18 AWG
Ledardiameter, max.	122 mm ²	Ledardiameter, min.	0.2 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Ritningar

Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning

