


**MEKA GE CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	<a href="#">9032030000</a>
Typ	MEKA GE CST
GTIN (EAN)	4008190133191
Förp.	1 items

## MEKA GE CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Längd	35 mm	Bygglängd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	5 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med två steg längd 12,0mm
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Färgkod	gul	Avisoleringsmått B	12 mm
---------	-----	--------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		