


MEKA GE CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	9032030000
Typ	MEKA GE CST
GTIN (EAN)	4008190133191
Förp.	1 items

MEKA GE CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Längd	35 mm	Bygglängd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	5 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med två steg längd 12,0mm
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Färgkod	gul	Avisoleringsmått B	12 mm
---------	-----	--------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		