


**MEKA GR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Tillbehör, Knivkassett     |
| Art.nr.    | <a href="#">9032050000</a> |
| Typ        | MEKA GR CST                |
| GTIN (EAN) | 4008 190029708             |
| Förp.      | 1 items                    |

## MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 20 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.7874 inch |
| Höjd      | 10 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.3937 inch |
| Bredd     | 33 mm  | Byggbredd (tum) | 1.2992 inch |
| Längd     | 33 mm  | Bygglängd (tum) | 1.2992 inch |
| Nettovikt | 5.28 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Knivkassett till CST med två steg längd 3,9mm |
|--------------------|---|

## Avisoleringsverktyg

|         |     |                    |        |
|---------|-----|--------------------|--------|
| Färgkod | grå | Avisoleringsmått B | 3.9 mm |
|---------|-----|--------------------|--------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |