


**MEKA OR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	<a href="#">9032200000</a>
Typ	MEKA OR CST
GTIN (EAN)	4008190198169
Förp.	1 items

## MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Längd	40 mm	Bygglängd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	4.1 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med tre steg längd 8,0mm, 3,7mm
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Färgkod	orange	Avisoleringsmått B	8 mm
Avisoleringsmått C	3.7 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		