


**MEKA HG CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	<a href="#">9032210000</a>
Typ	MEKA HG CST
GTIN (EAN)	4008190466510
Förp.	1 items

## MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Längd	80 mm	Bygglängd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	1.88 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med tre steg längd 6,0mm, 6,0mm
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Färgkod	ljusgrön	Avisoleringsmått B	6 mm
Avisoleringsmått C	6 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		