


MEKA HG CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Tillbehör, Knivkassett |
| Art.nr. | 9032210000 |
| Typ | MEKA HG CST |
| GTIN (EAN) | 4008190466510 |
| Förp. | 1 items |

MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd | 80 mm | Byggbredd (tum) | 3.1496 inch |
| Längd | 80 mm | Bygglängd (tum) | 3.1496 inch |
| Nettovikt | 1.88 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | Knivkassett till CST med tre steg längd 6,0mm, 6,0mm |
|--------------------|--|

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|------|
| Färgkod | ljusgrön | Avisoleringsmått B | 6 mm |
| Avisoleringsmått C | 6 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |