


MEKA SW CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	9032220000
Typ	MEKA SW CST
GTIN (EAN)	4008 190458560
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Längd	30 mm	Bygglängd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med tre steg längd 8,6mm, 2,3mm
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Färgkod	svart	Avisoleringsmått B	8.6 mm
Avisoleringsmått C	2.3 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		