



För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej
Art.nr.	9036240000
Typ	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
Förp.	25 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

7.36 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning

Ändhylsa utan plastkrage,
(2)Wire-end ferrule

Utförande

Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)

16.5 mm

Kontaktytans längd (L2)

32 mm

Kragdiameter (D2)

19 mm

L1 i mm

32.00 mm

Ledardiameter, AWG, max

AWG 4/0

Avisoleringslängd

32 mm

Ledardiameter

120 mm²

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

