


H6,0/23 ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, svart
Art.nr.	9037320000
Typ	H6,0/23 ZH SW
GTIN (EAN)	4008 190492793
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.6 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg svart	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	-----------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	4.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragbredd (B)	6.2 mm	Kraghöjd	11.4 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm	L1 i mm	23.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 10	Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm
Avisoleringslängd	20 mm	Ledardiameter	6 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

