


H10,0/30 ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 23 mm, 18 mm, elffenben
Art.nr.	9037350000
Typ	H10,0/30 ZH EB
GTIN (EAN)	4008 190492823
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	1.01 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg elfenben	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	--------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	5.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragbredd (B)	7.6 mm	Kraghöjd	13.4 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm	L1 i mm	30.00 mm
Leddiameter, AWG, max	AWG 8	Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm
Avisoleringslängd	23 mm	Leddiameter	10 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

