


H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, grön
Art.nr.	9037370000
Typ	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008 190492847
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	1.82 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grön	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	----------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	8.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragbredd (B)	9.5 mm	Kraghöjd	17.2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.6 mm	L1 i mm	38.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 6	Metallkapseltjocklek (S1)	0.3 mm
Avisoleringslängd	29 mm	Ledardiameter	16 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

