


**H1,5/16D ZH SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|             |   |
|-------------|---|
| Utförande   | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, svart |
| Art.nr.     | <a href="#">9037470000</a>                      |
| Typ         | H1,5/16D ZH SW                                  |
| GTIN (EAN)  | 4008 190493042                                  |
| Förp.       | 500 items                                       |
| Förpackning | lös   |

## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744                      |

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.16 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |                             |           |                   |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg svart | Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|

## Ändhylsor

|                            |        |                           |                     |
|----------------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 2.2 mm | Kontaktytans längd (L2)   | 8 mm                |
| Kragbredd (B)              | 3.6 mm | Kraghöjd                  | 6.5 mm              |
| Tjocklek plastkrage (S2)   | 0.3 mm | L1 i mm                   | 16.00 mm            |
| Ledardiameter, AWG, max    | AWG 16 | Metallkapseltjocklek (S1) | 0.15 mm             |
| Avisoleringslängd          | 11 mm  | Ledardiameter             | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| färgkod                    | DIN    |                           |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Ritning**

